


# Abfüllmaschine für stückige und schüttfähige Füllgüter

# **EME-VOLUMEN-DOSIERFÜLLER**





### **Einsatz**

EME-Volumen-Dosierfüller sind speziell für stückige und schüttfähige Füllgüter in der Konserven- und Tiefkühlindustrie konzipiert. Zum Abfüllen eignen sich unterschiedliche Lebensmittel wie z.B. Obst, Gemüse, Reis, Teigwaren, Mixprodukte oder Fleischstücke.

Das Abfüllvolumen wird dabei durch stufenlos verstellbare Dosierkammern in der Abfüllmaschine bestimmt. EME-Volumen-Dosierfüller eignen sich gleichermaßen für Teilmengendosierung wie auch für Vollfüllungen einzelner Komponenten in Dosen, Gläser und Faltschachteln. mit einem Drehschieber an der Unterseite. Dieser Schieber öffnet sich nur dann, wenn ein Gebinde unter der Dosierkammer steht.

Der gesamte Fülltisch ist über eine Mittelsäule elektrisch stufenlos verstellbar. Alle Dosierkammern werden gleichzeitig ein- und ausgefahren. Diese Vorrichtung ermöglicht eventuelle Veränderungen der Füllgutbeschaffenheit – die Auswirkungen auf das Schüttgewicht haben – während des Abfüllprozesses auszugleichen. Dies kann sowohl

manuell als auch durch eine nachfolgende Kontrollwaage automatisch erfolgen. Das Dosiervolumen ist bis auf das 2-fache, durch Einsatz von Zwischenstücken sogar noch darüber hinaus, erweiterbar. Durch die gezielte Produktumlenkung und Abstreifvorrichtung wird ein immer gleichbleibendes Füllvolumen in den Dosierkammern erreicht. Nach dem Abstreifen öffnet der Drehschieber die Dosierkammer, das Produkt gelangt direkt in das darunter stehende Gebinde. Eine Luftdüse über der Drehschieber-

Offnung sorgt durch Ausblasen für die vollständige Entleerung der Dosierkammer.

Als Option kann die Maschine zusätzlich mit einer besonderen Verdichtungs- und Ausstoßvorrichtung ausgerüstet werden, die eine noch bessere Füllgenauigkeit und garantierte Entleerung der Dosierkammern bei schwer abfüllbaren, klebrigen Produkten – wie z.B. Schweinskopfsülze – gewährleistet.

Die Dosen/Gläser werden über das angebaute Plattenband zur Einlaufschnecke





und Einlaufstern transportiert. Die Führung der Gebinde während des Umlaufs erfolgt über Mittelstern und Außengeländer. Bei Faltschachteln übernimmt den Transport ein separates Kettenmitnehmerband.

# Aufbau

Die äußerst robust gebauten EME-Volumen-Dosierfüller sind für hohe Abfüllquoten und lange Einsatzdauer konzipiert. Der Aufbau besteht komplett aus Edelstahl rostfrei und Kunststoff, wobei der Maschinentisch gleichzeitig als Auffangwanne ausgebil-

det ist. Alle eingesetzten Materialien sind ernährungsphysiologisch unbedenklich. Der Antrieb erfolgt über fre-Motoren quenzgesteuerte und ist durch eine rostfreie Sicherheitskupplung gegen Überlast gesichert. Für die Kraftübertragung kommen geräuschfreie und wartungsarme Zahnräder zum Einsatz. Sämtliche produktberührende Maschinenteile sind einfach und schnell zu reinigen. EME-Volumen-Dosierfüller werden mit allen erforderlichen Nebenaggregaten und kompletter elektrischer Installation, auf Wunsch auch mit einer SPS-Steuerung geliefert.





Ausstoßvorrichtung

Entleeren der Dosierkammer

mittels Ausstoßvorrichtung


Dreh-

schieber

1 Füllbereich mit Produkttrichter und Luftdüse

Befüllen

der Dosierkammer




Entleeren der Dosierkammer

bzw. Befüllen der Gebinde

Abstreifen des über-

schüssigen Produktes



# Unser weiteres Lieferprogramm:

Kolbenfüllmaschinen 20 ml-10 l

Abfüllmaschinen für Streifen-, Scheiben- und Raspelware

Vakuum-Füllmaschinen

Krautfüllmaschinen

Füllmaschinen für Faltschachteln

Sondermaschinen

Kopfraum-Maschinen

Abfüllanlagen für vorgewogene Produkte

Dosieranlagen für Gewürze

Reinigungs- und Trocknungsanlagen

Vorwärm- und Kühltunnel

Förderanlagen

Rund- und Puffertische

Verlesebänder

Be- und Entlader für Menüschalen

Entwicklung und Programmerstellung von SPS-Steuerungen für komplette Abfüllinien



...führend in der Welt der Abfülltechnik

Edelstahl Maschinenbau Engler Manfred Engler GmbH Carl-Zeiss-Straße 8-10 Industriegebiet Mühlberg

Industriegebiet Mühlberg Tel. 07066/9559-0 D-74078 Heilbronn-Kirchhausen Fax 07066/9559-29 04-92-FL